

МАНОМЕТРЫ HD 700, 750, 755

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru

Extech HD700 - Дифференциальный манометр



Технические характеристики:

- ± 2 пси диапазон
- Возможность выбора из 11 единиц измерения.
- Регистрация максимальных/минимальных/ средних показаний и маркировка относительного времени.
- Функция удержания данных и автоматического отключения питания.
- Большой ЖК дисплей с подсветкой.
- Функция установки нуля для коррекции сдвига или выполнения измерений.
- Встроенный порт USB, включая программное обеспечение.

В комплект поставки входит:

совместимое программное обеспечение с кабелем, батарея на 9В, два соединительных шланга, переключающийся адаптер переменного тока на 100В-240В и жесткий футляр для переноски.

Информация для оформления заказа:

HD700 Дифференциальный манометр 2пси

HD750 Дифференциальный манометр 5пси

Спецификации	Диапазон	Разрешение
inH ₂ O (дюймов вод.ст.)	55.40 inH ₂ O	0.01 inH ₂ O
пси	2 пси	0.001 пси
миллибар	137.8 миллибар	0.1 миллибар
kPa	1378 kPa	0.01 kPa
inHg (дюймов рт.ст.)	4.072 inHg	0.001 inHg
mmHg (мм рт.ст.)	103.4 mmHg	0.1 mmHg
oz/in ² (унция/дюйм ²)	32 ozin ²	0.01 ozin ²
ftH ₂ O (футов вод. ст.)	4.616 ftH ₂ O	0.001 ftH ₂ O
смH ₂ O	140 смH ₂ O	0.1 смH ₂ O
кг/см ²	0.140 кг/см ²	0.001 кг/см ²
бар	0.137 бар	0.001 бар
Размеры/вес	210x75x50мм/280 г	

Extech HD750 - Дифференциальный манометр



Технические характеристики:

- ± 5 пси диапазон
- Возможность выбора из 11 единиц измерения.
- Регистрация максимальных/минимальных/ средних показаний и маркировка относительного времени.
- Функция удержания данных и автоматического отключения питания.
- Большой ЖК дисплей с подсветкой.
- Функция установки нуля для коррекции сдвига или выполнения измерений.
- Встроенный порт USB, включая программное обеспечение.

В комплект поставки входит:

совместимое программное обеспечение с кабелем, батарея на 9В, два соединительных шланга, переключающийся адаптер переменного тока на 100В-240В и жесткий футляр для переноски.

Информация для оформления заказа:

HD700 Дифференциальный манометр 2пси

HD750 Дифференциальный манометр 5пси

Спецификации	Диапазон	Разрешение
inH ₂ O (дюймов вод. ст.)	55.40 inH ₂ O	0.01 inH ₂ O
пси	5 пси	0.001 пси
миллибар	137.8 мбар	0.1 мбар
kPa	1378 kPa	0.01 kPa
inHg (дюймов рт. ст.)	4.072 inHg	0.001 inHg
mmHg (мм рт. ст.)	103.4 mmHg	0.1 mmHg
oz/in ² (унция/дюйм ²)	32 oz/in ²	0.01 oz/in ²
ftH ₂ O (футов вод. ст.)	4.616 ftH ₂ O	0.001 ftH ₂ O
смH ₂ O	140 смH ₂ O	0.1 смH ₂ O
кг/см ²	0.140 кг/см ²	0.001 кг/см ²
бар	0.137 бар	0.001 бар
Размеры/вес	210x75x50мм/280 г	

Extech HD755 - Дифференциальный манометр



Технические характеристики:

- Диапазон $\pm 0,5$ пси;
- Возможность выбора из 11 единиц измерения;
- Регистрация максимальных/минимальных/ средних показаний и маркировка относительного времени;
- Функция удержания данных и автоматического отключения питания;
- Большой ЖК дисплей с подсветкой;
- Функция установки нуля для коррекции сдвига или выполнения измерений;
- Встроенный порт USB, включая программное обеспечение.

Спецификация	Диапазон	Разрешение	Базовая погрешность
inH ₂ O (дюймов вод.ст.)	13,85 inH ₂ O	0,01 inH ₂ O	$\pm 0,3\%$ FS
пси	0,5 пси	0,001 пси	$\pm 0,3\%$ FS
миллибар	34,47 миллибар	0,01 миллибар	$\pm 0,3\%$ FS
kPa	3,447 kPa	0,001 kPa	$\pm 0,3\%$ FS
inHg (дюймов рт.ст.)	1,018 inHg	0,001 inHg	$\pm 0,3\%$ FS
mmHg (мм рт.ст.)	25,86 mmHg	0,01 mmHg	$\pm 0,3\%$ FS
oz/in ² (унция/дюйм ²)	8,00 ozin ²	0,01 ozin ²	$\pm 0,3\%$ FS
ftH ₂ O (футов вод. ст.)	1,154 ftH ₂ O	0,001 ftH ₂ O	$\pm 0,3\%$ FS
смH ₂ O	2,59 смH ₂ O	0,01 смH ₂ O	$\pm 0,3\%$ FS
кг/см ²	0,035 кг/см ²	0,001 кг/см ²	$\pm 0,3\%$ FS
бар	0,034 бар	0,001 бар	$\pm 0,3\%$ FS
Размеры/вес	210x75x50мм/280 г		

В комплект поставки входит:

- Совместимое программное обеспечение с кабелем;
- Батарея на 9В;
- Два соединительных шланга;
- Переключающийся адаптер переменного тока на 100В-240В и жесткий футляр для переноски.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: extech.nt-rt.ru || эл. почта: ext@nt-rt.ru